



Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-1/2-H-A

Ürün numarası: 162821

FESTO

Ön filtreleme için 1 µm hassas filtre ve 0.01 µm hassas filtre, metal korumalı kavanoz ile.

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	0,01 µm
Filtrenin verimi	99,9999 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Fark basınç göstergesi	Manometre
Giriş basıncı	0 ... 16 bar
Standart nominal debi	800 l/min
Kullanım havası	5 µm filtrelenmiş yağsız hava 5 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.300 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Kavanoz için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm