


Bağlantı kablosu KVIA-10

Ürün numarası: 163961

FESTO

Analog cihazlar için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	1 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	567 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket, düz
Kablo yapısı	6x0,25
Kablo çapı	8 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz Gümüşlenmiş ve altın yaldızlı