


# Perde geiş rakoru (abuk baęlantılı) CRQSS-10

Ürün numarası: 164215

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	6,7 mm
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyükükü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
alıřma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - ok yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
evre sıcaklığı	-15 ... 120 °C
Ürün aęırlığı	60 g
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Pnömatik baęlantı 1	10 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baęlantı 2	10 mm hortum dıř apı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, somun	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik