



Standart silindir

ESN-1/2"-1/2"-P-B

Ürün numarası: 164378

FESTO

DIN ISO 6432 standardına uygun, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri. Ek bağlantı elemanları olmaksızın çeşitli bağlantı olanakları. Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,5 "
Piston çapı	1/2"
Standarda dayalı	ISO 6432
Yastıklama	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Piston kolu ucu	Erkek dış
Çalışma basıncı	1,2 ... 10 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' da teorik itme kuvveti	61 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	64 g
Pnömatik bağlantı	M16x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik