



Standart silindir

ESN-5/8"-1/2"-P-B

Ürün numarası: 164381

FESTO

DIN ISO 6432 standardına uygun, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri. Ek bağlantı elemanları olmaksızın çeşitli bağlantı olanakları. Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 0,5 " |
| Piston çapı | 5/8" |
| Standarda dayalı | ISO 6432 |
| Yastıklama | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Piston kolu ucu | Erkek dış |
| Çalışma basıncı | 1,2 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Kullanım havası | Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 106,5 N |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 91 g |
| Pnömatik bağlantı | M16x1,5 |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR TPE-U(PU) |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Silindir profili için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |