


Stopper silindiri STAF-32-20-P-A-R

Ürün numarası: 164892

FESTO

Makaralı ve yerleşik flanş plakalı.

Bu ürünün sıvı ortamlarda kullanılmasına müsaade edilmez. Çift etkili bir silindire kolayca donatılabilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 20 mm |
| Piston çapı | 32 mm |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | tek etkili çekme yönünde |
| Tasarım yapısı | Piston Makaralı piston kolu |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Versiyonlar | tek taraflı piston kolu |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | Yassı piston kolu |
| Çalışma basıncı | 1,5 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Çarpma kuvveti | 830 N |
| Anahtarlama sırasında izin verilen yanıl kuvvet | 380 N |
| Ürün ağırlığı | 550 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Kapak için malzeme bilgisi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımli paslanmaz çelik |
| Makara için malzeme açıklamaları | Çelik |