

Ađır yk yataklaması

HD-40- -

rn numarası: 170027


FESTO

Konfigrasyonu yapılabilir.

To configure first add product to the basket.

Depending on configuration, the technical data given on the data sheet and the relevant accessories might not match exactly for this product.

Products to be discontinued. Available until 2009.



Temsilli rnek

Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

zellik	Deęer
Byklk	40
Strok	10 ... 2.110 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahriksiz kılvez eksen
Max. Hız	3 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Kuvvet Fy	5.400 N
Max. kuvvet Fz	5.600 N
Max. tork Mx	375 Nm
Max. tork My	560 Nm
Max. tork Mz	540 Nm
Hareket eden ktle	3.300 g
0 mm strokda hareket eden ktle	3.300 g
10 mm strok başına gelen ek aęırlık	176 g
0 mm strokda ana aęırlık	11.800 g
Yataklama elemanı iin malzeme bilgisi	elik
Gvde iin malzeme bilgisi	İřlenmiř alminyum alıřımlı eloksall kaplama