

Bağlantı kablosu KSPC-AIF-1-WD-5

Ürün numarası: 170236

FESTO

Eksen arabirim kontrol birimi için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP20
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	266 g
Elektriksel bağlantı 1	Angled socket, M9, 5-pin, screened
Elektriksel bağlantı 2	Socket strip 5-pin
Kablo yapısı	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
Kablo çapı	5,5 mm
Kablo uzunluğu	5 m
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	açık gri
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş PBT TPE-U(PUR)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Gold-plated bronze Copper alloy, tinned