


Vantuz VAS-1-M3-NBR

Ürün numarası: 173437

FESTO

Teslimat kapsamına sızdırmazlık halkası dahil değildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	0,4 mm
Vantuz çapı	1 mm
Effektif emiş çapı	0,8 mm
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte yuvarlak, standart
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	0,035 N
Bağlantı dişi	M3
Vantuz bağlantısı	M3
Vakum bağlantısı	M3
Shore sertliği	55 +/- 5
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Çinko pres döküm
Vantuz için malzeme bilgisi	NBR