



Solenoid bobinli valf

CPA10-M1H-5/3-ES

Ürün numarası: 173455
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Bu tip vakum için uygundur
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu | 5/3 egsoz |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Genişlik | 10 mm |
| Standart nominal debi | 200 l/min |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | Hava yayı |
| Nominal genişlik | 3,6 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılamaz |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | Aksesuarlı, kilitli |
| Kumanda şekli | Pilotlu |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Pilot basıncı | 3 ... 8 bar |
| b değeri | 0,26 |
| C değeri | 1,02 l/sbar |
| Kapama süresi | 20 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 13 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı 1 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 2 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 3 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 4 | Bağlantı pleyti |
| Pnömatik bağlantı 5 | Bağlantı pleyti |