


Valf adası CPA10-VI

Ürün numarası: 173520

FESTO

Tip 12, valf dilimi genişliği 10 mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2x3/2 açık/kapalı, tek durumlu 2x3/2 kapalı, tek durumlu 2x3/2 açık, tek durumlu 5/2 tek durumlu 5/2 iki durumlu 5/3 basınçlı 5/3 egsoz 5/3 kapalı
Standart nominal debi	300 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Elektriksel bağlantı	AS-Interface Tekli bağlantı Fieldbus Multipol
Valf yerlerinin max. sayısı	22
Maks. basınç bölgesi sayısı	11
Elektriksel I/O sistemi	evet
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Genişlik	10 mm
Koruma sınıfı	IP65
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Valf dilimi genişliği	10 mm
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	12
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	modüler ve genişletilebilir
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C