


Valf adası CPA14-VI

Ürün numarası: 174001

FESTO

Valf adası CPA, ızgara ölçüsü 14 mm.
Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2x3/2 kapalı, tek durumlu 2x3/2 açık, tek durumlu 2x3/2 açık/kapalı, tek durumlu 5/2 iki durumlu 5/2 tek durumlu 5/3 basınçlı 5/3 egsoz 5/3 kapalı
Standart nominal debi	600 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Elektriksel bağlantı	AS-Interface Tekli bağlantı Fieldbus Multipin
Valf yerlerinin max. sayısı	22
Maks. basınç bölgesi sayısı	11
Elektriksel I/O sistemi	evet
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Genişlik	14 mm
Koruma sınıfı	IP65
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Valf dilimi genişliği	14 mm
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	12
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	modüler ve genişletilebilir
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C