


# Darbe emici takımı YHD-12

Ürün numarası: 174543

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	7
Strok	5 mm
Yastıklama	sert katarkeristik kendinden ayarlı
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	5 mm
Max. Dayama kuvveti	300 N
Strok başına max.enerji emme değeri	2 J
Saat başına max.enerji emme değeri	12.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,01 J
Geriye döme kuvveti	0,7 N
Ürün ağırlığı	18 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik