


# Bağlantı kablosu KMP2-03-V-10-26

Ürün numarası: 175667

FESTO

VIMP/VIFB valf adası için, maks. 24 bobin, 10 m uzunluk  
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Montaj konumu                                | istenildiği gibi   |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                  | $\leq 250$ V   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                  | $\leq 300$ V   |
| Müsaade edilen akım değeri                   | 7,5 A  |
| Koruma sınıfı                                | IP65   |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı   | -5 ... 80 °C   |
| Çevre sıcaklığı                              | -20 ... 80 °C  |
| Ürün ağırlığı                                | 3.637 g  |
| Elektriksel bağlantı                         | Soket<br>26-pin  |
| Kablo yapısı                                 | 26 x 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Kablo çapı                                   | 15 mm  |
| Kablo uzunluğu                               | 10 m   |
| Bağlantı şekli                               | Bağlantı somunu ile  |
| Renk kodu, nüve izolasyonu                   | 1'den 26'ya kadar ardışık sayılarla beyaz renkte numaralanmış siyah kablolar |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | CR<br>Işık ve yağ dayanıklı  |
| Gövde için malzeme bilgisi                   | Bakır alaşım<br>Nikel kaplı  |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi           | PVC  |
| Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi     | Bakır alaşım<br>Altın yaldızlı   |