

# Yari döner tahrik birimi DRQD-20- -


Ürün numarası: 175802

FESTO

Konfigürasyonu yapılabilir.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.



## Bilgi sayfası

~ConflIndependentDatasheet

Özellik	Değer
Büyükük	20
Dönme açısı	1 ... 360 deg
Yastıklama	Pnömatiksel yastıklama, ayarlanabilir Şok alıcı, keskin karakteristik eğiri, ayarlanabilir
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Kremayer mil/çark
Ara konumların max sayısı	1
Konum algılama	für Näherungsschalter
Versiyonlar	E: Energiedurchführung FW: Flanş mili SD: Flanş mil uygulaması ZW: Muylu mil
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
ATEX-Kategorie	II 2 GD
ATEX Tanımı	II 2 GD c T4 T120°C
ATEX Ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
6 bar' da dönme momenti	3,1 ... 3,6 Nm
Müsaade edilen kütle atalet momenti	0,001 ... 0,04 kgm <sup>2</sup>
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Tahrik mili için malzeme bilgisi	İslah çeliği
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum