


Yuvarlak kesitli silindir DSAS-25- -P-A-Q


Ürün numarası: 176365

FESTO

Döner yataklı kapak, kare piston kolları
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kara yatak
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	247,4 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	294,5 N
0 mm strokda hareket eden kütle	141 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	11,1 g
0 mm strokda ana ağırlık	212 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	6,2 g
Pnömatik bağlantı	M26x1,5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik