

# Yuvarlak kesitli silindir


## DSAB-32- -P-A-S6

Ürün numarası: 176445


FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, hava bağlantısı silindir eksenine aynı  
hizada kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Temsilî örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	32 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 120 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	415 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	483 N
0 mm strokda hareket eden kütle	222 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	15,4 g
0 mm strokda ana ağırlık	312 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	8,9 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik