

# Bağlantı kablosu KEA-1-25P-5

Ürün numarası: 177413

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	2.040 g
Elektriksel bağlantı	Soket Sub-D 25-pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 250$ V
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 250$ V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo çapı	12 mm
Kablo yapısı	25x0,34
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Altın yaldızlı
Montaj konumu	istenildiği gibi