

Vakum manometresi


VAM-63-V1/0-1/4-CT

Ürün numarası: 183522

FESTO

With display unit in bar and psi.

Products to be discontinued. Available until 2010.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Manometre çapı	63
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Standarda dayalı	DIN EN 837-1
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	DIN EN 837-1
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Gösterge aralığı [bar]	-1 ... 0 bar
Gösterge aralığı [psi]	-14,5 ... 0 psi
Skala	Çift skala Bar (dış) (İç) inç hg / (İç) psi
Çalışma basıncı	-1 ... 0 bar
Kullanım havası	Kurutulmuş, filtrelenmiş ve yağlı hava Vakum
Sürekli yük faktörü	0,75
Değişken yük faktörü	0,66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP43
Çevre sıcaklığı	-40 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	112 g
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Pencere camı malzeme bilgisi	PC