


Manifold

VIGM-03-4,0

Ürün numarası: 18652
Üretimden kalkacak ürün

[Valf adası için](#)
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	36 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	2
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Ürün ağırlığı	300 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm