



Yataklı silindir DFP-80-400-PPV-A

Ürün numarası: 186763
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dönmeye karşı korumalı, temassız algılama için.
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	400 mm
Piston çapı	80 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0,5 ... 10 bar
Max. Hız	0,9 m/s
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yastıklama boyu	32 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	2.262 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	3.016 N
Hareket eden kütle	6.779 g
Ürün ağırlığı	13.750 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Material cover	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Material seals	NBR
Material housing	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Material piston rod	İslah çeliği