

Valf adası VISB-03-B

Ürün numarası: 18990

FESTO

Tip 03-B, programlanabilir.

Depending on configuration, the technical data given on the data sheet and the relevant accessories might not match exactly for this product.



Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 monostable 5/2 bistable 5/3 pressurised 5/3 exhausted 5/3 closed
Standart nominal debi	300 ... 1.300 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Electrical connection	Entegre edilmiş kontrolör
Valf yerlerinin max. sayısı	26
Max. no. of pressure zones	3
Electrical I/O system	evet
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Width	18 mm 26 mm
Koruma sınıfı	IP65
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	03
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	modüler ve genişletilebilir
Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply	4 ... 8 bar
Pilot basıncı	4 ... 6 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C