

# Otomatik bağlantı rakoru QSM-10-32-UNF-3/16-I-U

Ürün numarası: 190686

FESTO

İçer altgen soketli erkek dış.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Mini
Nominal genişlik	2,6 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	5 g
Pnömatik bağlantı 1	UNF10-32
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 3/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik