

Tek yön kısma valfi

GR-QS-3/8



Ürün numarası: 192755

FESTO

Tek yönlü kısma ayarı.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-3/8
Pnömatik bağlantı 2	QS-3/8
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Hat döşeme
Kısma yönündeki standart nominal debi	438 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	272 l/min
Çalışma basıncı	1 ... 9 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Gövde için malzeme bilgisi	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	Filtrelenmiş yağsız hava Filtrelenmiş hava, yağlı hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	68,5 g
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı