



Diferansiyel basınç valfi LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U

Ürün numarası: 192828

FESTO

Manometresiz, erkek dişli ve QS fiş konnektörlü
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Fark basıncı sabit
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/16-27
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Gövde için malzeme bilgisi	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	16 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç