


# Baęlantı kablosu KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B

Ürün numarası: 193695

FESTO

Hızlı anahtarlama valfleri için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün aęırlığı	90 g
Elektriksel baęlantı	Açılı soket / kablo Kare tasarım/açık uç 2-pin / 2-kablo
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluğu	5 m
Koruyucu topraklama baęlantısı	temin edilemez
Baęlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz