



Sartlandırıcı FRCS-1-D-7-O-DI-MAXI-A

Ürün numarası: 195007

FESTO

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu,
S-serisi, kilitlenebilir regülatör kafası.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometresiz filtre-regülatör Proportional-Standardnebelöler
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/4" hazırlanmış
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Giriş basıncı	1,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	5.200 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.600 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC