


# ASI-Modül

## ASI-EVA-4E-M12-5POL

Ürün numarası: 197069

FESTO

4 adet sensör girişi için AS-i arabirimi.



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kutup korumalı	çalışma gerilimi için
DC çalışma gerilimi, AS-i arabirimi	26,5 ... 31,6 V
Girişlerin max. sayısı	4
Geriya kalan dalgalanma, AS-I arabirimi	20 mVss
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Ürün ağırlığı	200 g
Girişlerin karakteristikleri	IEC 1131-2 ye göre, Tip 02
Giriş devre lojiji	PNP (pozitif anahtarlama)
Bağlantı şekli	geçiş delikli