

Tandem silindir



ADVUT-25x2- -P-A-S6

Ürün numarası: 197281

FESTO

Temassız algılama için, kaynak ortamına uygun versiyon.
FUA-... flans montajı, kenar kapagina ve sadece bu ürünle monte edilebilir. Piston kolunun ucundaki diş ölçüsü için somun dahil edilmistir.

Products to be discontinued. Available until 2010.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 1 ... 150 mm |
| Piston çapı | 25 mm |
| Yastıklama | P: Flexible cushioning rings/plates at both ends |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Piston kolu ucu | Dişi diş |
| Tasarım yapısı | Piston Piston kolu Profil boru |
| Konum algılama | For proximity sensor |
| Versiyonlar | S6: max 120 °C ortam sıcaklığına dayanıklı sızdırmazlık elemanı |
| Çalışma basıncı | 1,1 ... 10 bar |
| Kullanım havası | Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 120 °C |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 247 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 542 N |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: Aksesuarlı Dişi dişli |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | FPM |
| Gövde için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı düzgün eloksal kaplama |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı çelik |