


Paralel tutucu HGP-35-A-B-G1

Ürün numarası: 197552

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir, pozisyonun temassız algılaması için. Tutma kuvveti emniyeti ile, açma yönünde ...-G1.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	35
Tutma çenesi başına strok	12,5 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Tutma kuvveti emniyeti	açarken, G1
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	5 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	71 ms
6 bar' da min. kapama süresi	82 ms
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	10 ... 60 °C
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz dinamik	38 N
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	380 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx dinamik	2,5 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	25 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My dinamik	2,5 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	25 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz dinamik	2,5 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	25 Nm
Ürün ağırlığı	1.387 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	PA
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı sert eloksal kaplama
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik