



Mini kızak SLT-20-40-A-CC-B

Ürün numarası: 197903

FESTO

Hassas, büyük yüklerle dayanıklı rulmanlı yataklama ve darbe emiciler.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu	12 mm
Piston çapı	20 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	CC: İki uçta darbe emici
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Yatak	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım yapısı	Yoke-kinematik
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Tekrarlama hassasiyeti	0,02 mm
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	3 Nm
Yastıklama boyu	8 mm
Max. kuvvet F _y	930 N
Max. kuvvet F _z	930 N
Max. tork M _x	10 Nm
Max. tork M _y	10 Nm
Max. tork M _z	11 Nm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	317 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	376 N
Hareket eden kütle	1.199 g
Ürün ağırlığı	1.228 g
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik