



Temel valf

VOFC-L-B52-FG14-F9

Ürün numarası: 2821302

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 iki durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	40 mm
Standart nominal debi	750 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Yumuşak anahtarlamalı piston valfi
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	6 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)	SIL 2 yüksek yük moduna kadar Ürün SRP/CS'de SIL 2 low demand'e kadar kullanılabilir
Debi miktarı Kv havalandırma	0,65 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	0,65 m ³ /h
Maksimum anahtarlama frekansı	1 Hz
Kapama süresi	40 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	< 1.000 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	670 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR delik bağlantıları
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Sert Ematal kaplı