


# Menteşeli silindir DFAW-63-50-CEB6-PPSA

Ürün numarası: 2885084  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Strok                                    | 50 mm  |
| Piston çapı                              | 63 mm  |
| Küresel mafsal genişliği                 | 19,5 mm  |
| Mafsallı bağlantı genişliği              | 19,5 mm  |
| Yastıklama                               | PPS: Kendinden ayarlı pnömatik son konum yastıklaması                                    |
| Montaj konumu                            | istenildiği gibi   |
| Tasarım yapısı                           | Piston<br>Çatal mafsalı piston mili<br>Yatak kapağında döner bağlantı<br>Silindir borusu |
| Hız regülasyonu                          | Her iki tarafta entegre debi kontrol valfleri  |
| Konum algılama                           | Yaklaşım sensörü için  |
| Piston kolu ucu                          | Çatal mafsalı erkek diş  |
| Çalışma basıncı                          | 2 ... 10 bar   |
| Çalışma şekli                            | çift etkili  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]   |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)                                 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 0 - Paslanma yok   |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C  |
| Yastıklama boyu                          | 24 mm  |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti         | 1.682 N  |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti            | 1.870 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle          | 717 g  |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık      | 39 g   |
| 0 mm strokda ana ağırlık                 | 4.090 g  |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle        | 25 g   |
| Alternatif bağlantılar                   | Ürünün teknik resmine bak  |
| Bağlantı şekli                           | Yatak kapağında döner bağlantılı<br>Aksesuarlı   |
| Pnömatik bağlantı                        | G1/4   |
| Malzeme, erkek çatal bağlantı            | Alüminyum pres döküm<br>eloksal kaplama  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, sıyrıcı                         | Bronz  |
| Malzeme, kapak                           | Alüminyum pres döküm   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | NBR  |
| Malzeme, piston mili                     | İslah çeliği<br>sert krom kaplı  |
| Malzeme, silindir borusu                 | İşlenmiş alüminyum alışımlı<br>eloksal kaplama   |