



Solenoid bobinli valf MZH-5/3G-M3-L-LED

Ürün numarası: 30196

FESTO

Micro-Pneumatic, bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir-
ayrıca sipariş edilmelidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 closed
Standart nominal debi	40 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 7 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Koruma sınıfı	IP40
Nominal genişlik	1,5 mm
Kumanda şekli	Pilotlu
Kapama süresi	30 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	6 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	24V DC: 0,55W
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	50 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti M3
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti M3
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti M3
Pnömatik bağlantı 4	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm