


Solenoid bobin

VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

Ürün numarası: 3536527

FESTO

F10 çekirdek sistemi için, kablo bağlantısı metrik, 24 V DC ve AC, kalıplanmış muhafaza, yüksek güvenlik.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, güç: 12 VA 24 V DC: 12 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex e mb II T4
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A21 IP65 T130°C
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Sertifika yayınlayan bölüm	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GY17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	580 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	PA Çelik