



Yuvarlak kesitli silindir

EG-16-10

Ürün numarası: 3618

FESTO

Yay geri dönüşlü.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 10 mm |
| Piston çapı | 16 mm |
| Yastıklama | Yastıklama yok |
| Konum algılama | No |
| Versiyonlar | tek taraflı piston kolu |
| Çalışma basıncı | 2 ... 8 bar |
| Çalışma şekli | tek etkili basılı |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 121 N |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |