



# tek yönlü akış kontrol valfleri

## GG-1/4-3/8

Ürün numarası: 3633

FESTO

Makaralı ve ayarlanabilir ana debi.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Tetikleme şekli	mekanik
Ayarlama elemanı	Makara kolu
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Kısma yönündeki standart nominal debi	870 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	1150 l/min
Çalışma basıncı	0,03 ... 8 bar 0,43 ... 116 psi
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	380 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR