



Saglam elle kumandali valf

PV-3-1/8

Ürün numarası: 3648
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2014'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Standart nominal debi	80 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	2 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	çift yönlü
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	520 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm