



Pnömatik valf

VL-8-3/8-B

Ürün numarası: 4802
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	8/2 tek durumlu
Standart nominal debi	1.800 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Nominal genişlik	9 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	dikey
Yardımcı el kumanda	yok
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon gerekli
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Pnömatik bağlantı 4	G3/8
Pnömatik bağlantı 5	G3/8
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR