



# Solenoid bobinli valf

## MHE4-M1H-3/2G-QS-8-K

Part number: 525192

FESTO

Kablolu



## Data sheet

Feature	Value
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	18 mm
Standart nominal debi	400 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Basıncı tahliye edilmiş poppet valfi
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Nominal genişlik	4 mm
Valf dilimi genişliği	24 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	İtme
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	sınırlı olarak geri dönüşümlü
Çalışma basıncı, çift yönlü	-0,9 ... 0 bar
Maksimum anahtarlama frekansı	120 Hz
Kapama süresi	5 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	10,5 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	24V DC: 5,6W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	270 g
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	2,5 m
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	QS-8
Pnömatik bağlantı 3	QS-8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	HNBR NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm kaplı
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Vida için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı