


# Baęlantı kablosu KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR

Ürün numarası: 525655

FESTO

çok esnek, MH2/MH3 hızlı anahtarlama yapan valfler ve MPV çok pinli dağıtıcı için



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün aęırlığı	54 g
Elektriksel baęlantı	açılı soket / düz fiş kare tasarım / M8x1 2-pin / 3-pin
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluęu	2,5 m
Koruyucu topraklama baęlantısı	temin edilemez
Baęlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz