



Yaklaşım sensörü SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

Ürün numarası: 525909

FESTO

elektriksel, kontaklı, NPN, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için,
üstten montaj, kablolu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Kablo uzunluğu	2,5 m
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Tasarım	T-kanalı için
Kısa devre korumalı	evet
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Kapama süresi	7 ms
Anahtarlama süresi	$\leq 0,2$ ms
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Geriya kalan akım	0,1 mA
Gerilim düşmesi	1,8 V
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR