



Yaklaşım sensörü SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

Ürün numarası: 525911

FESTO

elektriksel, kontaklı, PNP, normalde kapalı kontakt, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için, üstten montaj, kablolu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Max. Çıkış akımı	100 mA
Kablo uzunluğu	7,5 m
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Tasarım	T-kanalı için
Kısa devre korumalı	evet
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Kapama süresi	11 ms
Anahtarlama süresi	0,5 ms
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Geriya kalan akım	0,1 mA
Gerilim düşmesi	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Sıkma torku	0,6 Nm
Ürün ağırlığı	90 g
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR