


Kablo dagıtım organı ASI-KVT-FKX2-M12

Ürün numarası: 527474

FESTO

AS-i arabirimi için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	46 mm
Yükseklik	102 mm
Uzunluk	28,5 mm
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli H-raylı
Ürün ağırlığı	190 g
Fieldbus arabirimi	AS-i arabirimi: yassı kablo soketi burç, M12x1, 4-pin, A-kodlu Yük gerilimi: Yassı kablo soketi
DC çalışma gerilimi, AS-i arabirimi	26,5 ... 31,6 V
Nominal çalışma gerilimi DC, AS-i arabirimi	26,5 V
DC çalışma gerilimi, yük gerilimi	20,4 ... 26,4 V
Nominal çalışma gerilimi DC, yük gerilimi	24 V
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre monte edilmiş durumunda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	PUR
Kapak için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Relatif hava nemi	5 - 90 % yoğunlaşmayan