



Sartlandırıcı

FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Ürün numarası: 527870
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dişli bağlantı pleytli, manometresiz, manuel su boşaltmalı.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Micro
Montaj konumu	dikey
Filtreleme derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Standart nominal debi	140 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	123 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC