



Güvenli yol verme valfi

MS4-DL-1/8-Z

Ürün numarası: 529534

FESTO

Pnömatik, yavaş basınç oluşturmak için, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Tetikleme şekli	pnömatik
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Pilot basıncı beslemesi	harici
Akış yönü	tek yönlü
Valf fonksiyonu	2/2
Çalışma basıncı	4 ... 14 bar
b değeri	0,5
C değeri	4,6 l/sbar
Standart nominal debi	1.000 l/min
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	213 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm