


Filtre

MS6-LF-1/4-CRV-Z

Ürün numarası: 529626

FESTO

5 µm filtre, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü sağdan sola doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm ³
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	2.000 l/min
Kullanım havası	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC