


Adım motoru MTRE-ST-42-48S-AA

Ürün numarası: 530059

FESTO

Entegre edilmiş kontrol birimli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tam adımdaki adım açısı	1,8 deg
Adım açısı toleransı	±5%
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 ... 48 V
İzolasyon koruma sınıfı	B
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	1,2 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,068 kgcm ²
Motor tutma momenti	0,34 Nm
Rotorun kütle atalet momenti	0,068 kgcm ²
Müsaade edilir eksenel mil yükü	7 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	18 N
Ürün ağırlığı	450 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket