


Adım motoru MTRE-ST-42-48S-AB

Ürün numarası: 530060

FESTO

Entegre edilmiş kontrol birimli ve frenli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tam adımdaki adım açısı	1,8 deg
Adım açısı toleransı	±5%
Fren için DC çalışma gerilimi	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 ... 48 V
İzolasyon koruma sınıfı	B
Güç tüketimi, fren	6 W
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	1,2 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,07 kgcm ²
Fren tutma momenti	0,4 Nm
Motor tutma momenti	0,34 Nm
Frenin kütle atalet momenti	0,002 kgcm ²
Rotorun kütle atalet momenti	0,068 kgcm ²
Müsaade edilir aksenal mil yükü	7 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	18 N
Ürün ağırlığı	550 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket