



Sartlandırıcı kombinasyonu

MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

Ürün numarası: 531090

FESTO

Comprising filter, pressure regulator, lubricator, wall mounting plate.
Maximum output pressure 12 bar, 40 µm filter, with pressure gauge,
metal bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from
right to left.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör Standart filtre Standart sisli yağlayıcı
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	1 ... 12 bar
Giriş basıncı	1,5 ... 12 bar
Standart nominal debi	800 l/min
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	5.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4